


DĚLENÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK/POTRUBÍ

Řezáky trubek s rychlým přestavením s novými funkcemi X-Cell

- Modely 151-156 mají provedení pro rychlé přestavení, konstrukci profilu I, tvrdý povrch vystavený opotřebení a kluznou soustavu zadržení axiální síly pro hladký provoz.
- Všechny modely jsou nyní v provedení s X-CEL otočnou rukojetí a X-CEL kolíkem pro rychlejší řez a výměnu kolečka.
- Použité v modelech pro plastové trubky a kovové trubky.
- Modely 151 a 152 mají vnitřní odhrotač.
- Model 151-ML je vhodný pro řezání vícevrstvých trubek.
- Model 151 CSST je určen pro řezání vroubkovaných nerezových trubek.



Model 151

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Stand. kolečko	Rozměry		Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg		
31632	151	Rychle přestavitelný řezák	E-3469	6 - 42	1 1/4	0,56	6	
31637	151-P	Typ viz výše s kolečkem pro plast	E-2155	10 - 40	1 1/4	0,56	6	
66747	151-ML	Rychle přestavitelný řezák trubek	E-545	10 - 50	1	0,5	1	
31642	152	Rychle přestavitelný řezák	E-3469	6 - 66	2	0,92	1	
31647	152-P	Typ viz výše s kolečkem pro plast	E-2155	10 - 63	2	0,92	1	
36597	153	Rychle přestavitelný řezák	E-3469	32 - 90	2	0,92	1	
36592	153-P	Typ viz výše s kolečkem pro plast*	E-2155	25 - 75	2	0,92	1	
31652	154	Rychle přestavitelný řezák	E-2558	48 - 116	3 7/8	1,72	1	
31657	154-P	Typ viz výše s kolečkem pro plast*	E-2156	50 - 110	3 7/8	1,72	1	
59202	154-PE	Typ viz výše s kolečkem pro trubku PE	E2880	50 - 110	3 7/8	1,72	1	
31662	156	Rychle přestavitelný řezák	E-2558	100 - 170	5	2,23	1	
31667	156-P	Typ viz výše s kolečkem pro plast*	E-2157	110 - 160	5	2,23	1	
39957	156-PE	Typ viz výše s kolečkem pro trubku PE	E2880	110 - 160	5	2,23	1	
32078	151 CSST	Rychle přestavitelný řezák CSST	E-4546	9,5 - 25,4	1	0,50	6	

* Modely pro plastové trubky nemají náhradní řezná kolečka.

RIDGID® Modely rychle přestavitelného řezáku plastových trubek se snadno upraví pro řezání mědi nebo jiných kovových trubek.

1. Vyměňte náhradní řezné kolečko na měď z rukojeti.
2. Otočte rukojetí tak, aby byla uvnitř rukojeti vidět značka "Cu".
3. Našroubujte rukojeť zpět na držadlo.
4. Pomocí X-CEL kolíku dokážete rychle vyměnit kolečko na plast za kolečko na měď. Nyní jste schopni řezat trubky z mědi, Al i mosazi.
5. Pokud se chcete vrátit k řezání plastu, použijte stejné pokyny, pouze vraťte rukojeť tak, aby byla uvnitř vidět značka "PE" a "PVC".